

平成30年度事務用消耗品等の購入
仕様書

平成30年2月

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

1. 契約期間

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

2. 納品期限及び納品場所

(1) 1月あたり1回の発注とし、各回の納品期限は、当機構が発注時に指定する日とする。

(2) 納品場所は次のとおりとする。

東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19F

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 財務管理部

3. 基本仕様及び予定数量

別紙のとおり

※仕様・規格及び参考商品として例示したものと同等若しくはそれ以上の品質の良品を納品すること。

4. 納品方法

- ・納品にあたっては、当機構及び建物管理者の指示に従うこと。また、必要十分な注意を払い、手押し車（台車）等で納品すること。（パレットでの納品は禁止とする）
- ・納品時間については、当機構の指定する時間とする。
- ・納品にあたってエレベーターを使用する際は、荷物用エレベーターを使用すること。
- ・新霞が関ビル駐車場を利用する場合の条件としては以下のとおり。

①大型自動車が出搬入する場合

新霞が関ビル1階（高速側（六本木通り側））の大型車駐車スペースに止めることが可能。その際には、新霞が関ビル管理事務所の許可が必要となるので、事前（数日前）に行先部署名、日時、車両番号、車高、使用業者名等をFAXすること。

②それ以外の自動車で納品する場合

車の高さの制限 2. 5mを超えない高さの自動車に限る。

駐車料金 最初の20分までは無料。以後、30分単位で300円ずつ加算。

荷下ろし 地下1階駐車場の開いたスペースに車を止め、荷下ろし。

5. 契約金額・請求について

購入する消耗品の各品目の1単位ごとの単価契約とする。各単価は税込額とし、1円未満の端数は切捨とする。1ヶ月ごとの購入数を取りまとめ、合計額を請求することとする。

6. その他

- ・納品後、瑕疵を発見した際には、直ちに良品と交換すること。
- ・納品物の数量および規格が発注内容と異なる場合は、直ちに発注内容と同様物を再納品すること。
- ・その他、明記のない事項についても、グリーン購入法の基準を満たす仕様であること。(ただし、特定調達品目対象外となるものは除く)

7. 窓口連絡先

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部契約課 小笠原 翔

電話：03-3506-9428

FAX：03-3506-9417

E-mail：keiyaku-ka@pmda.go.jp

平成30年度事務用消耗品の購入

仕様書別紙

番号	品目	仕様・規格	メーカー	品番	予定数量
1	マルチカード	A4シート 2列×5 段 1片91mm×55mm	エーワン	51034	120
2	シャープペンシル	0.5mm 軸色 青	ゼブラ	KRM-100-BL	150
3	シャープペンシル替え芯 HB	HB 0.5mm	ぺんてる	C275-HB	80
4	ボールペン 黒	細字0.7mm 黒	ぺんてる	BK127-A	400
5	ボールペン 赤	細字0.7mm 赤	ぺんてる	BK127-B	200
6	ボールペン 青	細字0.7mm 青	ぺんてる	BK127-C	130
7	油性ボールペン替芯(2本入) 黒	細字0.7mm 黒	ぺんてる	BKL7-A	40
8	油性ボールペン替芯(2本入) 赤	細字0.7mm 赤	ぺんてる	BKL7-B	40
9	油性ボールペン替芯(2本入) 青	細字0.7mm 青	ぺんてる	BKL7-C	30
10	水性ツインペン 黒	黒 細字0.9mm 極細0.4mm	三菱鉛筆	PM120T-24	220
11	水性ツインペン 赤	赤 細字0.9mm 極細0.4mm	三菱鉛筆	PM120T-15	130
12	水性ツインペン 青	青 細字0.9mm 極細0.4mm	三菱鉛筆	PM120T-33	100
13	油性ペンツインペン(太・黒)	細1.5～2.0mm 太 6.0mm つめ替え タイプ 黒	ゼブラ	YYT5-BK	10
14	油性ペンツインペン(太・赤)	細1.5～2.0mm 太 6.0mm つめ替え タイプ 赤	ゼブラ	YYT5-R	5
15	油性ペン詰替用カートリッジ(太・ 黒)	細1.5～2.0mm 太 6.0mm 黒	ゼブラ	RYYT5-BK	10
16	油性ペン詰替用カートリッジ(太・ 赤)	細1.5～2.0mm 太 6.0mm 赤	ゼブラ	RYYT5-R	20
17	油性ツインペン(細・黒)	細1.0～1.3mm 極 細0.5mm つめ替え タイプ 黒	ゼブラ	YYTS5-BK	170

18	油性ツインペン(細・赤)	細1.0~1.3mm 極細0.5mm つめ替えタイプ 赤	ゼブラ	YYTS5-R	80
19	油性ツインペン詰替用カートリッジ(細・黒)	細1.0~1.3mm 極細0.5mm 黒	ゼブラ	RYYTS5-BK	40
20	油性ツインペン詰替用カートリッジ(細・赤)	細1.0~1.3mm 極細0.5mm 赤	ゼブラ	RYYTS5-R	10
21	蛍光ペン 桃	幅 3.8mm/0.8mm 桃 補充液あり	トンボ鉛筆	WA-TC90	210
22	蛍光ペン 黄色	幅 3.8mm/0.8mm 黄色 補充液あり	トンボ鉛筆	WA-TC91	260
23	蛍光ペン 黄緑	幅 3.8mm/0.8mm 黄緑 補充液あり	トンボ鉛筆	WA-TC92	140
24	蛍光ペン 橙	幅 3.8mm/0.8mm 橙 補充液あり	トンボ鉛筆	WA-TC93	130
25	蛍光ペン 空色	幅 3.8mm/0.8mm 空色 補充液あり	トンボ鉛筆	WA-TC96	110
26	蛍光ペン 紫	幅 3.8mm/0.8mm 紫 補充液あり	トンボ鉛筆	WA-TC97	40
27	蛍光ペン補充液 桃	桃 10本分補充	トンボ鉛筆	WA-RI90	10
28	蛍光ペン補充液 黄色	黄色 10本分補充	トンボ鉛筆	WA-RI91	20
29	蛍光ペン補充液 黄緑	黄緑 10本分補充	トンボ鉛筆	WA-RI92	20
30	蛍光ペン補充液 橙	橙 10本分補充	トンボ鉛筆	WA-RI93	10
31	蛍光ペン補充液 空色	空色 10本分補充	トンボ鉛筆	WA-RI96	10
32	蛍光ペン補充液 紫	紫 10本分補充	トンボ鉛筆	WA-RI97	10
33	朱肉	速乾朱肉40号	シヤチハタ	MQN-40	10
34	朱肉用インキ	速乾 朱の油	シヤチハタ	OQN-28	5
35	直線定規15cm	15cm×30mm 再生PET樹脂製	コクヨ	GY-GBA110B	20
36	直線定規30cm	30cm×35mm 再生PET樹脂製	コクヨ	GY-GBA111B	10
37	消しゴム	約17mm×43mm×11mm	トンボ鉛筆	MONOPE-01A	160

38	粘着テープ ラミオフ (再生紙クラフトテープ)	50mm×50m 1巻 入	ニチバン	3105-50	50
39	粘着テープ (布粘着)	50mm×25m	ニチバン	150-50	250
40	はさみ	ハサミ<テビタ>リングサイ ズ 標準 青	コクヨ	ハサ-151B	10
41	カッターナイフ	刃幅9mm全長 145mm	コクヨ	HA-7NB	20
42	カッターナイフ替刃	替刃9mm幅	コクヨ	HA-100SN	5
43	スティックのり	約20g 外寸法26・ 95mm 詰め替えタ イプ	トンボ鉛筆	PT-NCR	100
44	スティックのり詰替用リフィル	約20g 外寸法26・ 95mm	トンボ鉛筆	PR-NCR	130
45	テープのり(カートリッジ)	しっかり貼るタイプ 8.4mm×16m	コクヨ	タ-D400-08	660
46	ドッチファイル(A4縦 幅2cm)	形式:A4縦 サイズ:20mm	キングジム	2472Aアオ	10
47	ドッチファイル(A4縦 幅3cm)	形式:A4縦 サイズ:30mm	キングジム	2473GXAアオ	70
48	ドッチファイル(A4縦 幅4cm)	形式:A4縦 サイズ:40mm	キングジム	2474Aアオ	40
49	ドッチファイル(A4縦 幅5cm)	形式:A4縦 サイズ:50mm	キングジム	2475GXAアオ	30
50	ドッチファイル(A4縦 幅6cm)	形式:A4縦 サイズ:60mm	キングジム	2476Aアオ	30
51	ドッチファイル(A4縦 幅8cm)	形式:A4縦 サイズ:80mm	キングジム	2478GXAアオ	40
52	ドッチファイル(A4縦 幅10c m)	形式:A4縦 サイズ:100mm	キングジム	2470Aアオ	180
53	フラットファイル 緑 (A4縦 15mmとじ)	形式:A4縦 色:緑 穴数:2穴	コクヨ	フ-V10G	5,330
54	伸縮型ファイル(A4縦) 青	形式:A4縦 色:青 穴数:2穴	コクヨ	フ-VT90NB	240
55	綴込表紙	形式:A4縦 307mm×220mm	コクヨ	ツ-7	210
56	ファイルボックス 幅100mm ライトグレー	A4 色:ライトグレー	PLUS	FL-012BF LGY	1,470
57	A4リフィル(1ポケット)	外寸法302・230 ポケット内寸法 298・214	コクヨ	K2ラ- RF30H60-100	40

58	ペーパーパッチ	280片 外径/φ 14.5・穴径/φ 6mm	コクヨS&T	タ-E5N	50
59	ひも・マチ付き封筒	角2(A4)	菅公工業	ホ078	5
60	ノート 1号	罫幅7mm 1号 35 行 30枚	コクヨS&T	ノ-E203AN	210
61	ノート 3号	罫幅7mm 3号 24 行 30枚	コクヨS&T	ノ-E103AN	160
62	ノート 6号	罫幅7mm 6号 30 行 30枚	コクヨS&T	ノ-E3AN	260
63	タックインデックス 小赤L判	小 18×25mm 16片×100枚 赤 枠 L判サイズシー	清和産業	SGSPI-SR100	5
64	タックインデックス 小青L判	小 18×25mm 16片×100枚 青 枠 L判サイズシー	清和産業	SGSPI-SB100	5
65	タックインデックス 中赤L判	中 23×29mm 12片×100枚 赤 枠 L判サイズシー	清和産業	SGSPI-MR100	10
66	タックインデックス 中青L判	中 23×29mm 12片×100枚 青 枠 L判サイズシー	清和産業	SGSPI-MB100	10
67	タックインデックス 大赤L判	大 27×34mm 9片×100枚 赤枠 L判サイズシート	清和産業	SGSPI-LR100	10
68	タックインデックス 大青L判	大 27×34mm 9片×100枚 青枠 L判サイズシート	清和産業	SGSPI-LB100	10
69	タックインデックス 小赤A4	小 18mm×25mm 100片×16シート 入 赤枠 インクジェットレ	ニチバン	ML131RR-A4	5
70	タックインデックス 小青A4	小 18mm× 25mm100片×16 シート入 青枠 インクジェットレ ザープリンタ印字可能	ニチバン	ML131BR-A4	20
71	タックインデックス 中赤A4	中 23mm×29mm 72片×16シート入 赤枠 インクジェットレ ザープリンタ印字可能	ニチバン	ML132RR-A4	10
72	タックインデックス 中青A4	中 23mm×29mm 72片×16シート入 青枠 インクジェットレ ザープリンタ印字可能	ニチバン	ML132BR-A4	30
73	タックインデックス 大赤A4	大 27mm×34mm 49片×16シート入 赤枠 インクジェットレ ザープリンタ印字可能	ニチバン	ML133RR-A4	10
74	タックインデックス 大青A4	大 27mm×34mm 49片×16シート入 青枠 インクジェットレ ザープリンタ印字可能	ニチバン	ML133BR-A4	20

75	付箋紙(混色) 1	15mm(粘着部分) × 50mm	3M	7002-K	50
76	付箋紙(混色) 2	25mm(粘着部分) × 75mm	3M	5002-K	50
77	付箋紙(混色) 3	75mm(粘着部分) × 75mm	3M	6541-K	180
78	付箋紙(イエロー・罫線入り)	100mm(粘着部分) × 150mm	3M	660RP-50Y	220
79	電話メモ	75mm × 100mm 50 枚 × 10冊入	ニチバン	PB-1	30
80	付箋フィルム(混色) 細	6mm(粘着部分) × 44mm	3M	6801MS	30
81	付箋フィルム(混色)	10mm(粘着部分) × 44mm	3M	6831NE	20
82	付箋フィルム(レッド)	23mm(粘着部分) × 44mm	3M	682-1-RE	50
83	付箋フィルム(青)	23mm(粘着部分) × 44mm	3M	682-1-B	100
84	記憶メディア(CD) 20枚	容量:700MB 対応 倍速:4~48倍速 レーベル色:ホワイト	三菱化学メ ディア	SR80SP20V1	140
85	記憶メディア(CD) 50枚	容量:700MB 対応 倍速:4~48倍速 レーベル色:ホワイト 入	三菱化学メ ディア	SR80SP50V1	20
86	記憶メディア(DVD) 20枚	容量:4.7GB 対応 倍速:1~16倍速 レーベル色:ホワイト 5mmプラケース 20枚	maxell	DR47WPD.S1P 20S A	30
87	記憶メディア(DVD) 50枚	容量:4.7GB 対応 倍速:1~16倍速 レーベル色:ホワイト ス ピンドルケース 50枚入	maxell	DR47WPD.50S P A	10
88	乾電池 単4	単4アルカリ乾電池	ソニー	LR03EJ/8SW	20
89	乾電池 単3	単3アルカリ乾電池	ソニー	LR6EJ/8SW	10
90	電卓	12桁 00キー付 109mm × 170mm × 15mm程度	シャープ	EL-N732K	10
91	セロハンテープ	幅 × 長さ:15mm × 35m 10巻入	ニチバン	CT405AP-15	20
92	スコッチメンディングテープ° エコパック	幅 × 長さ:18mm × 30m 12巻入	スコッチ	MP-18	20

93	テプラテープ 9mm	白ラベル 9mm幅 エコ	KING JIM	SS9K	20
94	テプラテープ 12mm	白ラベル 12mm幅 エコ	KING JIM	SS12K	50
95	テプラテープ 18mm	白ラベル 18mm幅 エコ	KING JIM	SS18K	10
96	ステープラー針	針肩幅8.4mm(内寸) 足長さ5mm(外寸)	マックス	MS91187	80
97	ゴムバンド	内径114.5 折径180 幅4.5 厚さ1.1 mm	共和	No.465 GP-156	20
98	レンジャーパック	185×145mm	クルーズ	PG-450	100