

# 仕 様 書

## 1. 件名

什器の調達および設置業務一式

## 2. 作業概要

PMDAのオフィスレイアウトの変更に伴う什器一式の納品及び設置作業

## 3. 品名、規格、数量

- (1) 品名、参考規格、数量は別紙のとおりとする。
- (2) この寸法を基準とし、参考規格品と同等以上とする。
- (3) (社)日本オフィス家具協会の「オフィス家具 PL 対応ガイドライン」に準拠した製品であること。
- (4) 国際標準化機構 (ISO) の品質保証規格 9001 及び日本工業規格 (JIS) の表示認定を受けた工場で製造した製品であること。
- (5) 環境への負荷を軽減するため、「国等による環境物品の調達等に関する法律 (通称：グリーン購入法)」で定められた「国等が重点的に調達を推進すべき特定調達物品及びその判断の基準等」の上記物品に係る判断基準に可能な限り適合している製品であること。

## 4. 納入期日

令和元年 6 月 30 日

## 5. 納入方法

- (1) 納入時間は、PMDA の指定する時間に行うこと。
- (2) 納品にあたっては、PMDA 及び建物管理者の指示に従うこと。また、必要十分な注意を払い、手押し車 (台車) 等で納品及び残材撤去すること。(パレットでの納品及び撤去は禁止とする)
- (3) 納品は新霞が関ビルの貨物用エレベーターを使用すること。
- (4) 詳細については PMDA と別途打合せをすること。

## 6. 納入場所

独立行政法人医薬品医療機器総合機構内 事務室

(東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 7階西ウイング、10階西ウイング、11階東ウイング)

## 7. 秘密保持

- (1) 受注者は、受注業務の実施の過程で PMDA が開示した情報（公知の情報を除く。以下同じ。）及び受注者が作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
- (2) 「秘密保持等に関する誓約書」を別途提出し、これを遵守しなければならない。
- (3) 機密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。

## 8. その他

- (1) 納品後、瑕疵を発見した際には、直ちに良品と交換すること。
- (2) 納品物の数量及び規格が発注内容と異なる場合は、直ちに発注内容と同様物を再納品すること。
- (3) 参考規格商品以外を納品する場合は、応札 7 日前（土日祝除く）までに下記担当者に同等品申請書（別紙様式）を提出し、審査を通過した場合のみ応札可能とすること。
- (4) 新霞が関ビル駐車場を利用する場合の条件としては以下のとおり。
  - ① 大型自動車で搬入する場合
    - ・ 新霞が関ビル 1 階（高速側（六本木通り側））の大型車駐車スペースに止めることが可能。その際には、新霞が関ビル管理事務所の許可が必要となるので、事前（数日前）に行先部署名、日時、車両番号、車高、使用業者名等を FAX すること。
  - ② それ以外の自動車で納品する場合
    - ・ 車の高さの制限 2.5m を超えない高さの自動車に限る
    - ・ 30 分単位で 300 円ずつ加算
    - ・ 荷下ろし地下 1 階駐車場の開いたスペースに車を止め、荷下ろし
    - ・ 荷物搬入専用エレベーターを利用
- (5) 輸送費その他一切の費用を含むこと。
- (6) 搬入に際し必要となる一切の手続を行うこと。
- (7) 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、落札業者は機構担

当者と十分協議の上その指示に従うこととする。

9. 本件に関する照会先

東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 19 階

総務部総務課 五十畑 知

TEL : 03-3506-9541

e-mail : ikahata-tomo●pmda. go. jp

※ ●は@に置き換えてください。

以上

別紙1 調達品目一覧（メーカー順序は五十音順）

品名	台数	共通仕様	参考品①		参考品②		参考品③	
			品番	カタログページ	品番	カタログページ	品番	カタログページ
1 デスク W1600 連結式中間（2名向かい合わせ）	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1600×D1400×H720 両面増進タイプ カラー:ホワイト</li> <li>・中間幕板がついていること</li> <li>・表面材:マリン化粧板 脚:スチール焼付塗装</li> <li>・天板厚:25mmであること</li> <li>・耐荷重:150kg以上(但し天板がハニカム構造の場合は60kg以上で可)</li> <li>・配線タイプ:両面ダブルタイプで取出し部が樹脂で、コード受けがあること</li> <li>・アジャスター機能があること</li> <li>・既存のデスクと連結可能であること</li> </ul>	コケヨ SD-VJ1614TSAWPAWNN	P78 (2018年)				
2 デスク用サイドワゴン	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸W1000(引戸有効内寸W422×D298×H44) カラー:ホワイト</li> <li>・天板は左右に付け替え可能、又は左右両方についており片側は机の高さH720に合わせられること</li> <li>・天板表面材:マリン化粧板</li> <li>・本体:スチール焼付塗装</li> <li>・扉:引き違いタイプ</li> <li>・片側はデスク下にいれられること</li> <li>・扉には表示機能付きロックがあること</li> <li>・既存のデスクと組み合わせ(サイズと色)があうこと</li> </ul>	コケヨ SD-WLSWH104SAWPAWN5	P173				
3 デスクワゴン	19	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W395×D602×H648</li> <li>・カラー:シルバー</li> <li>・引出:ヘントレー+A42段 ロング取っ手</li> <li>・本体:スチール焼付塗装</li> <li>・ダイヤル錠でオールロックであること</li> <li>・薄型自在キャスター(ロック機構付き)であること</li> </ul>	SD-GTZ46DT3S81N	P104				
4 正面パネル（デスク用）	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1600×厚み24×H500</li> <li>・フレームカラー:グレー</li> <li>・クロスカラー:ホワイトグレー</li> <li>・ピンナップが使えること</li> <li>・No.1のデスクに取り付けられること。</li> </ul>	コケヨ SDV-V165SAWHSNE1N	P100 (2018年)				
5 サイドパネル 中間用（デスク用）	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W700×厚み24×H600</li> <li>・フレームカラー:グレー</li> <li>・クロスカラー:ホワイトグレー</li> <li>・ピンナップが使えること</li> <li>・No.1のデスクに取り付けられること。</li> </ul>	コケヨ SDV-LV75SHSNE1NN	P102				
6 事務用回転椅子	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>・張地:布、タークブルー 脚:樹脂、ブラック</li> <li>・W(肘込)630～642×D(最小)550～565×H980～995</li> <li>・座:最高H510～545 最低H420～430</li> <li>・座スライドストロークは50mm以上であること</li> <li>・座は体圧分散させる構造であること</li> <li>・背はシククロッキングであり、体の動きに合わせて追随すること</li> <li>・ロッキング角度は20度以上で傾斜角度を3段階以上で固定できること</li> <li>・リクライニングの強弱を5段階以上で調節できること</li> <li>・座の高さ調整:90mm以上</li> <li>・肘はT型固定肘であること。</li> </ul>	トーキ KG-145GS-T1B2	P449	オカムラ C643XR-FSF3	P324	コケヨ CR-G3621F6G4T6-W	P274

