

令和4年度事務用消耗品等の購入
仕様書

令和4年1月

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

1. 契約期間

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

2. 納品期限及び納品場所

(1) 1月あたり原則1回(最大3回)の発注とし、各回の納品期限は当機構が発注時に指定する日とする。

(2) 納品場所は次のとおりとする。

東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19F

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 財務管理部

3. 基本仕様及び予定数量

別紙のとおり

※仕様・規格及び参考商品として例示したものと同等若しくはそれ以上の品質の良品を納品すること。

4. 納品方法

- ・納品にあたっては、当機構及び建物管理者の指示に従うこと。また、必要十分な注意を払い、手押し車(台車)等で納品すること。(パレットでの納品は禁止とする)
- ・納品時間については、当機構の指定する時間とする。
- ・納品にあたってエレベーターを使用する際は、荷物用エレベーターを使用すること。
- ・新霞が関ビル駐車場を利用する場合の条件としては以下のとおり。

①大型自動車を出搬入する場合

新霞が関ビル1階(高速側(六本木通り側))の大型車駐車スペースに止めることが可能。その際には、新霞が関ビル管理事務所の許可が必要となるので、事前(数日前)に行先部署名、日時、車両番号、車高、使用業者名等をメールもしくはファクシミリで連絡すること。

②それ以外の自動車で納品する場合

車の高さの制限 2. 5mを超えない高さの自動車に限る。

荷下ろし 地下1階駐車場の開いたスペースに車を止め、荷下ろしすること。

料金：荷下ろしに係る料金について、機構は負担しない。

5. 契約金額・請求について

購入する消耗品の各品目の1単位ごとの単価契約とする。各単価は税込額とし、1円未満の端数は切捨とする。1ヶ月ごとの購入数を取りまとめ、合計額を請求することとする。

6. その他

- ・納品後、当該納品物が仕様書で定める内容に適合していないことが判明した際には、直ちに良品と交換すること。
- ・納品物の数量および規格が発注内容と異なる場合は、直ちに発注内容と同様物を再納品すること。
- ・その他、明記のない事項についても、グリーン購入法の基準を満たす仕様であること。(ただし、特定調達品目対象外となるものは除く)

7. 窓口連絡先

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部契約課 青木 愛美

電話：03-3506-9428

FAX：03-3506-9417

E-mail：keiyaku-ka●pmda.go.jp

※迷惑メール防止対策をしているため●を半角のアットマークに変えてください。

消耗品一覧

番号	品目	仕様・規格	メーカー	品番	単位	予定数量
1	マルチカード	A4シート 2列×5段 1片91mm×55mm 両面印刷対応	エーワン	51034	袋 (50シート)	8
2	シャープペンシル	0.5mm 軸色 青	ゼブラ	KRM-100-BL	本	95
3	シャープペンシル替え芯 HB	HB 0.5mm	ぺんてる	C275-HB	個	3
4	ボールペン 黒	細字0.7mm 黒	ぺんてる	BK127-A	本	221
5	ボールペン 赤	細字0.7mm 赤	ぺんてる	BK127-B	本	113
6	ボールペン 青	細字0.7mm 青	ぺんてる	BK127-C	本	71
7	油性ボールペン替芯(1本入) 黒	細字0.7mm 黒	ぺんてる	BKL7-A	パック	79
8	油性ボールペン替芯(1本入) 赤	細字0.7mm 赤	ぺんてる	BKL7-B	パック	23
9	油性ボールペン替芯(1本入) 青	細字0.7mm 青	ぺんてる	BKL7-C	パック	31
10	水性ツインペン 黒	黒 細字0.9mm 極細0.4mm	三菱鉛筆	PM120T-24	本	45
11	水性ツインペン 赤	赤 細字0.9mm 極細0.4mm	三菱鉛筆	PM120T-15	本	8
12	水性ツインペン 青	青 細字0.9mm 極細0.4mm	三菱鉛筆	PM120T-33	本	12
13	油性ツインペン(細・黒)	細1.0～1.3mm 極細0.5mm つめ替えタイプ 黒	ゼブラ	YYTS5-BK	本	109
14	油性ツインペン(細・赤)	細1.0～1.3mm 極細0.5mm つめ替えタイプ 赤	ゼブラ	YYTS5-R	本	18
15	油性ツインペン詰替用カートリッジ(細・黒)	細1.0～1.3mm 極細0.5mm 黒	ゼブラ	RYYS5-BK	個	3
16	油性ツインペン詰替用カートリッジ(細・赤)	細1.0～1.3mm 極細0.5mm 赤	ゼブラ	RYYS5-R	個	3
17	蛍光ペン 桃	幅 3.8mm/0.8mm 桃 補充液あり	トンボ鉛筆	WA-TC90	本	91
18	蛍光ペン 黄色	幅 3.8mm/0.8mm 黄色 補充液あり	トンボ鉛筆	WA-TC91	本	158
19	蛍光ペン 黄緑	幅 3.8mm/0.8mm 黄緑 補充液あり	トンボ鉛筆	WA-TC92	本	34
20	蛍光ペン 橙	幅 3.8mm/0.8mm 橙 補充液あり	トンボ鉛筆	WA-TC93	本	32
21	蛍光ペン補充液 桃	桃 10本分補充	トンボ鉛筆	WA-RI90	個	7
22	蛍光ペン補充液 黄色	黄色 10本分補充	トンボ鉛筆	WA-RI91	個	13
23	蛍光ペン補充液 黄緑	黄緑 10本分補充	トンボ鉛筆	WA-RI92	個	6
24	蛍光ペン補充液 橙	橙 10本分補充	トンボ鉛筆	WA-RI93	個	7
25	朱肉	速乾朱肉40号	シヤチハタ	MQN-40	個	3
26	朱肉用インキ	速乾 朱の油	シヤチハタ	OQN-28	個	3
27	直線定規15cm	15cm×30mm 再生PET樹脂製	コクヨ	GY-GBA110B	本	20
28	直線定規30cm	30cm×35mm 再生PET樹脂製	コクヨ	GY-GBA111B	本	7
29	消しゴム	約17mm×43mm×11mm	トンボ鉛筆	MONOPE-01A	個	90
30	粘着テープ ラミオフ (再生紙クラフトテープ)	50mm×50m 1巻入	ニチバン	3105-50	個	47
31	粘着テープ (布粘着)	50mm×25m	ニチバン	150-50	個	140
32	はさみ	ハサミ(テビタ)リングサイズ 標準 青	コクヨ	ハサ-151B	本	13
33	カッターナイフ	刃幅9mm全長145mm	コクヨ	HA-7NB	パック (10枚入)	12
34	カッターナイフ替刃	替刃9mm幅	コクヨ	HA-100SN	本	3
35	スティックのり	約20g 外寸法26・95mm 詰め替えタイプ	トンボ鉛筆	PT-NCR	本	80
36	スティックのり詰替用リフィル	約20g 外寸法26・95mm	トンボ鉛筆	PR-NCR	本	81
37	テープのり(カートリッジ)	しっかり貼るタイプ 8.4mm×16m	コクヨ	タ-D400-08	個	350
38	フラットファイル 緑 (A4縦 15mmとじ)	形式:A4縦 色:緑 穴数:2穴	コクヨ	フ-V10G	冊	279
39	フラットファイル コバルトブルー (A4縦 15mmとじ)	形式:A4縦 色:コバルトブルー 穴数:2穴	コクヨ	フ-V10CB	冊	292

番号	品目	仕様・規格	メーカー	品番	単位	予定数量
40	フラットファイル 黄色 (A4縦 15mmとじ)	形式:A4縦 色:黄色 穴数:2穴	コクヨ	フ-V10Y	冊	272
41	フラットファイル ピンク (A4縦 15mmとじ)	形式:A4縦 色:ピンク 穴数:2穴	コクヨ	フ-V10P	冊	269
42	シュレッター袋	1200×1000mm	スズキカコウ	BM-100	箱 (100枚入り)	15
43	伸縮型ファイル(A4縦) 青	形式:A4縦 色:青 穴数:2穴	コクヨ	フ-VT90NB	冊	44
44	綴込表紙	形式:A4縦 307mm×220mm	コクヨ	ツ-7	パック (2枚入)	165
45	ファイルボックス 幅100mm ライトグレー	A4 色:ライトグレー	PLUS	FL-012BF LGY	冊	13
46	A4リフィル(1ポケット)	外寸法302・230 ポケット内寸法298・214 2・4・30穴対応	コクヨ	K2ラー RF30H60-100	パック (100枚入)	3
47	ひも・マチ付き封筒	角2(A4)	菅公工業	ホ078	パック (100枚入)	3
48	ノート 1号	罫幅7mm 1号 35行 30枚	コクヨS&T	ノ-E203AN	冊	55
49	ノート 3号	罫幅7mm 3号 24行 30枚	コクヨS&T	ノ-E103AN	冊	94
50	ノート 6号	罫幅7mm 6号 30行 30枚	コクヨS&T	ノ-E3AN	冊	518
51	タックインデックス 小赤A4	小 18mm×25mm 100片×16シート入 赤枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能	ニチバン	ML131RR-A4	袋	3
52	タックインデックス 小青A4	小 18mm×25mm100片×16シート入 青枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能	ニチバン	ML131BR-A4	袋	3
53	タックインデックス 中赤A4	中 23mm×29mm 72片×16シート入 赤枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能	ニチバン	ML132RR-A4	袋	43
54	タックインデックス 中青A4	中 23mm×29mm 72片×16シート入 青枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能	ニチバン	ML132BR-A4	袋	3
55	タックインデックス 大赤A4	大 27mm×34mm 49片×16シート入 赤枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能	ニチバン	ML133RR-A4	袋	3
56	タックインデックス 大青A4	大 27mm×34mm 49片×16シート入 青枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能	ニチバン	ML133BR-A4	袋	3
57	付箋紙(混色) 1	15mm(粘着部分)×50mm	3M	7002-K	箱	25
58	付箋紙(混色) 2	25mm(粘着部分)×75mm	3M	5002-K	箱	48
59	付箋紙(混色) 3	75mm(粘着部分)×75mm	3M	6541-K	箱	145
60	付箋紙(イエロー・罫線入り)	100mm(粘着部分)×150mm	3M	660RP-50Y	冊	102
61	電話メモ	75mm×100mm 50枚×10冊入	ニチバン	PB-1	箱	12
62	付箋フィルム(混色) 細	6mm(粘着部分)×44mm	3M	6801MS	箱	18
63	付箋フィルム(混色)	10mm(粘着部分)×44mm	3M	6831NE	箱	17
64	付箋フィルム(レッド)	23mm(粘着部分)×44mm	3M	682-1-RE	冊	3
65	付箋フィルム(青)	23mm(粘着部分)×44mm	3M	682-1-B	冊	24
66	記憶メディア(CD) 20枚	容量:700MB 対応倍速:4~48倍速 レーベル色:ホワイト 5mmアラケース 20枚入	三菱化学メディア	SR80SP20V1	パック	28
67	記憶メディア(CD) 50枚	容量:700MB 対応倍速:4~48倍速 レーベル色:ホワイト スピンドルケース 50枚入	三菱化学メディア	SR80SP50V1	パック	41
68	記憶メディア(DVD) 20枚	容量:4.7GB 対応倍速:1~16倍速 レーベル色:ホワイト 5mmアラケース 20枚入	maxell	DR47WPD.S1P2 0S A	パック	3
69	記憶メディア(DVD) 50枚	容量:4.7GB 対応倍速:1~16倍速 レーベル色:ホワイト スピンドルケース 50枚入	maxell	DR47WPD.50SP A	パック	17
70	乾電池 単4	単4アルカリ乾電池	パナソニック	LR03EJ/8SW	パック (8本入)	24
71	乾電池 単3	単3アルカリ乾電池	パナソニック	LR6EJ/8SW	パック (8本入)	26
72	電卓	12桁 00キー付 109mm×170mm×15mm程度	シャープ	EL-N732K	式	3
73	セロハンテープ	幅×長さ:15mm×35m 10巻入	ニチバン	CT405AP-15	パック	8
74	スコッチメンディングテープ エコパック	幅×長さ:18mm×30m 12巻入	スコッチ	MP-18	パック	11
75	テプラテープ 9mm	白ラベル 9mm幅 エコ	KING JIM	SS9K	個	23
76	テプラテープ 12mm	白ラベル 12mm幅 エコ	KING JIM	SS12K	個	13
77	テプラテープ 18mm	白ラベル 18mm幅 エコ	KING JIM	SS18K	個	3
78	ステープラー針	針肩幅8.4mm(内寸) 足長さ5mm(外寸) 1連50本接着 1箱20連入	マックス	MS91187	パック	267
79	ゴムバンド	内径114.5 折径180 幅4.5 厚さ1.1 mm	共和	No.465 GP-156	箱	16
80	レンジャーパック	185×145mm	クルーズ	PG-450	パック (10枚入)	52