

| 番号 | 品名           | 規格                                                                                                                                                     | 色                           | 備考                                                                                                                                                                                              | 数量 | 単位 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | チェア          | ・アルミ塗装脚、ナイロン双輪キャスター<br>・布地張り<br>・背ブACKET、肘：塗装仕上<br>・肘宛て：発泡ウレタン一体成型<br>・寸法：675W×525～600D×1215～1330H                                                     | フレーム：ブラック<br>背、座：ブラック       | ・ヘッドサポートは80mm以上調節可能であること<br>・ランバーサポートを有すること(上下60mm以上)<br>・背はくるぶしを起点にし25度以上後傾すること<br>・背もたれの固定機能がある事(4か所以上)<br>・肘裏に上下調整とロック機構を有すること(75mm以上)<br>・座面の奥行調整機能を有すること(75mm以上)<br>・本体カラー3色張地は2色以上から選べること | 1  | 脚  |
| 2  | テーブル         | ・寸法1800W×900D720H<br>・天板：メラミン化粧板(抗菌)<br>・エッジ：ABS樹脂<br>・脚：スチール塗装仕上                                                                                      | 脚：ホワイト<br>天板：アッシュドバイン       | ・天板6色脚3色以上の組合せで選べること<br>・天板はSIAA認定の抗菌天板であること<br>・配線キャップが2か所取り付けられること                                                                                                                            | 1  | 台  |
| 3  | 事務用回転椅子      | ・寸法：695W×585D×910～1025H<br>・背座：ビニールレザー張り(耐次重塩素酸・耐アルコール)<br>・本体：ポリプロピレン樹脂<br>・肘当：エラストマー樹脂+ウレタン<br>・肘受：強化ナイロン樹脂<br>・脚：強化ナイロン樹脂<br>・キャスター：抵抗付き双輪ウレタンキャスター | 本体：ホワイト<br>背座：ブラック          | ・肘は高さ調整がワンタッチで可能なこと<br>(115mm範囲)<br>・背もたれを工具を使わずにハイ+F11バック、ローバックに調整可能なこと<br>・背裏は樹脂製で動かしやすいように取っ手があること<br>・カラーは8色以上から選べること                                                                       | 8  | 脚  |
| 4  | オープンワゴン      | ・寸法：500W×350D×610H<br>・本体：スチール塗装仕上                                                                                                                     | 本体：ホワイト                     | ・上下2段に分かれていること<br>・W414×D320×H300のカゴが少なくとも上下段どちらかに収納可能であること<br>・低床キャスターを有すること<br>・カラーは2色以上から選べること                                                                                               | 22 | 台  |
| 5  | ベンチ          | ・寸法：1170W×570D×H390<br>・布地張り<br>・脚：スチール塗装仕上                                                                                                            | 脚：ブラック<br>張地：オフブラック         | ・カラーは5色以上から選べること<br>・多方向から着座が可能なように両面はRタイプであること                                                                                                                                                 | 1  | 脚  |
| 6  | 事務用チェア       | ・寸法 60W×575D×9005～1005H<br>・背座：布地張り<br>・本体、肘：ポリプロピレン樹脂<br>・脚：強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター                                                                      | 背裏肘：ホワイト<br>布：ライトインディゴブルー   | ・張地は布張りで抗ウイルス張地であること<br>・肘はアジャスタブル肘であること<br>・座面上下ストロークは100mm以上であること<br>・背もたれロック機構を有し強弱の調整が可能なこと<br>・座面裏に取扱説明書を収納できること<br>・張地は6色以上から選べること<br>・本体は2色以上から選べること                                     | 13 | 脚  |
| 7  | 上下昇降デスク      | ・寸法：1400W×675D×650～1250H<br>・天板：メラミン化粧板<br>エッジ：ABS樹脂<br>・本体：スチール塗装仕上<br>・脚：アルミダイキャスト塗装仕上<br>・天板最大積載荷重：60KG                                             | 天板：アッシュドオークM<br>脚部：ブラック     | ・高さ調整が650～1250mmで任意に調整できること<br>・張地前面はラウンドエッジであること<br>・脚とベースの組合せで3色 天板6色の組合せでカラーは選べること<br>・併設してもアタッチメントなしで天板で手を挟まない工夫がされていること<br>・脚部3色本体6色以上から選定可能なこと<br>・配線取り出し口が左右どちらかの上部端に少なくとも1つ以上あること       | 6  | 台  |
| 8  | ハイポジションチェア   | ・寸法：530W(本体寸法)×530D×1030～1250H<br>・布地張り<br>・フレーム：アルミダイキャスト塗装仕上<br>・肘：強化ナイロン樹脂<br>・足掛リング：アルミダイキャスト粉黛塗装仕上<br>・脚強化ナイロン樹脂                                  | 本体：ブラック<br>張地：ダークグレー        | ・ガス上下の座のストロークは220mm以上とする<br>・肘は座面の前部までのものではなく座の中間点度までとし<br>デスク天板の邪魔にならないものとする<br>・カラーは8色以上から選べるものとする                                                                                            | 6  | 台  |
| 9  | ワゴン(ダイヤル式)   | ・寸法：400W×608D×684H<br>・A4が2段+府型ベントレイ引出付き<br>・本体：スチール塗装仕上                                                                                               | 本体：ホワイト                     | ・A4が2段+深型ベントレイ引出であること<br>・ベントレイを1個有すること<br>・ダイヤルは4桁であること<br>・カラーは2色以上から選べること<br>・キャスターロック機能があること                                                                                                | 3  | 台  |
| 10 | ワゴン(レベルアップ式) | ・寸法：400W×608D×650～740H<br>・A4が2段+天板下に薄型引出付き<br>・本体：スチール塗装仕上<br>・天板サイズ：407W×450D<br>・天板積載荷重最大30kg                                                       | 本体：ホワイト                     | ・A4が2段+天板下に薄型引出付であること<br>・カラー天板と本体の組み合わせで12色以上選べること<br>・ダイヤルは4桁であること<br>・キャスターロック機能があること                                                                                                        | 3  | 台  |
| 11 | テーブル         | ・天板：抗菌メラミン天板<br>・エッジ：ABS樹脂<br>・脚：アルミダイキャスト+スチール塗装脚<br>・アジャスター：PP樹脂<br>寸法：750Φ×1000H                                                                    | 脚：ブラック<br>天板：アッシュドオーク       | ・天板は抗菌であること(SIAA登録)<br>・カラーは天板6色脚4色以上の組み合わせで選べること                                                                                                                                               | 1  | 台  |
| 12 | テーブル         | 天板：メラミン化粧板(天板厚25mm)平エッジ仕様<br>支柱：スチール塗装仕上<br>・脚：アルミダイキャスト塗装仕上                                                                                           | 脚：ブラック<br>天板：ノルディックバーチ      | ・天板は木の質感を出すため凹凸があること<br>・グッドデザイン賞受賞商品であること<br>・カラーは4種類以上の組合せから選定出来ること                                                                                                                           | 1  | 台  |
| 13 | チェア          | 寸法：630W×590D×830H<br>・総布地張り<br>・4本脚：スチール塗装仕上<br>・キャスター付き回転脚：アルミダイキャスト塗装仕上<br>ナイロン双輪キャスター付き                                                             | 脚：ブラック<br>張地：アッシュピンク        | ・脚フレーム3色 張地は4種類以上から選べること<br>・総張りぐるみであること                                                                                                                                                        | 2  | 脚  |
| 14 | ソファ(収納付き)    | 寸法：1800W×750D×1200H(SH430)<br>・布地張り<br>・ベース：メラミン化粧板                                                                                                    | 本体：ノルディックバーチ<br>張地：カシューブラウン | ・背面まで化粧されていること<br>・コンセント付きであること<br>・防災備蓄シールがついていること<br>・ソファ座面を外すと収納が出来る仕様となっていること<br>・カラーは本体4色張地4色以上の組合せから選べること                                                                                 | 1  | 脚  |
| 15 | パネル          | ・寸法：997W×320D×1550H<br>・パネル厚32mm アジャスター高15mm<br>・芯材ベークハニカム、表面クロス張り                                                                                     | カラー：ミディアムグレー                | ・張地カラーは8色以上から選べること                                                                                                                                                                              | 5  | 面  |
| 16 | パネル部材        | ・寸法20W×32D×1570H<br>・布張り                                                                                                                               | カラー：ミディアムグレー                | ・布張りであること<br>・上記16につけられること                                                                                                                                                                      | 2  | 本  |
| 17 | パネル部材        | ・寸法20W×19D×1544H<br>・スチール製                                                                                                                             | カラー：ブラック                    | 上記16を直線連結可能なこと                                                                                                                                                                                  | 4  | 本  |
| 18 | パネル部材        | ・寸法43W×43D×1570H<br>・スチール製                                                                                                                             | カラー：ミディアムグレー                | ・布張りであること<br>・上記16につけられること                                                                                                                                                                      | 2  | 本  |
| 19 | テーブル         | ・寸法：750W×750D×722H<br>・天板：メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様<br>・脚：アルミダイキャスト+スチール塗装仕上                                                                              | 脚：ブラック<br>天板：ノルディックバーチ      | ・カラーは4種類以上から選べること<br>・天板は木の質感を出すために凹凸があること                                                                                                                                                      | 4  | 台  |

| 番号 | 品名           | 規格                                                                                                  | 色                              | 備考                                                                                             | 数量 | 単位 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 20 | ソファ(収納付き)    | 寸法:1800W*750D*1200H(SH430)<br>・布地張り<br>・ベース:メラミン化粧板                                                 | 本体:ノルディックパーチ<br>張地:カシューブラウン    | ・背面まで化粧されていること<br>・コンセント付きであること<br>・防災備蓄シールがついていること<br>・ソファ座面を外すと収納が出来る仕様となっていること              | 3  | 脚  |
| 21 | シェルフ         | 寸法:1404W*380D*1125H<br>・天板、棚板、巾木:メラミン化粧板<br>・側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板                                   | 脚:ブラック<br>天板:ノルディックパーチ         | カラー:4色以上の組合せから選べること<br>天板は木質感を出すために凹凸があること<br>グッドデザイン賞受賞商品であること                                | 3  | 台  |
| 22 | カウンター(直線)    | 寸法:900W*600D*1050H<br>・天板:メラミン化粧板<br>・エッジメラミン化粧板<br>・本体、幕板:強化紙化粧板                                   | 脚:ブラック<br>天板:ノルディックパーチ         | カラー:4色以上の組合せから選べること<br>天板は木質感を出すために凹凸があること<br>グッドデザイン賞受賞商品であること                                | 1  | 台  |
| 23 | カウンター(直線)    | 寸法:1800W*600D*1050H<br>・天板:メラミン化粧板<br>・エッジメラミン化粧板<br>・本体、幕板:強化紙化粧板                                  | 脚:ブラック<br>天板:ノルディックパーチ         | カラー:4色以上の組合せから選べること<br>天板は木質感を出すために凹凸があること<br>グッドデザイン賞受賞商品であること                                | 1  | 台  |
| 24 | カウンターコーナー    | 寸法:1100W*1100D*1050H<br>・天板:メラミン化粧板<br>・エッジメラミン化粧板<br>・本体、幕板:強化紙化粧板                                 | 脚:ブラック<br>天板:ノルディックパーチ         | カラー:4色以上の組合せから選べること<br>天板は木質感を出すために凹凸があること<br>グッドデザイン賞受賞商品であること                                | 1  | 台  |
| 25 | エンドパネル(右)    | 寸法:27W*805D*1055H<br>・メラミン化粧板                                                                       | カラー:ノルディックパーチ                  | 上記カウンターにとりつくこと                                                                                 | 1  | 台  |
| 26 | エンドパネル(左)    | 寸法:27W*805D*1055H<br>・メラミン化粧板                                                                       | カラー:ノルディックパーチ                  | 上記カウンターにとりつくこと                                                                                 | 1  | 台  |
| 27 | キッチンキャビネット   | 寸法:900W*528D*900H<br>・天板:メラミン化粧板<br>・エッジメラミン化粧板<br>・本体、幕板:強化紙化粧板                                    | 脚:ブラック<br>天板:ノルディックパーチ         | ・上部に小引出を2つ有すること<br>・下段は両開きで自由棚板1枚を有すること<br>・カラーは4色以上の組合せから選べること                                | 2  | 台  |
| 28 | オープンローキャビネット | 寸法:900W*528D*900H<br>・天板:メラミン化粧板<br>・エッジメラミン化粧板<br>・本体、幕板:強化紙化粧板                                    | 脚:ブラック<br>天板:ノルディックパーチ         | ・天板面に配線口を有すること<br>・カラーは4色以上から選択できること                                                           | 1  | 台  |
| 29 | ワークテーブル(単独)  | ・寸法/2400W×900D×1050H<br>・天板/メラミン化粧板<br>・脚/スチール焼付塗装                                                  | 脚:ブラック<br>天板:ノルディックパーチ         | ・木質感を出すために天板面は凹凸があること<br>・脚部形状は口の字とする<br>・横配線できること<br>・カラーは4色以上から選べること                         | 1  | 台  |
| 30 | ワークテーブル(連増)  | ・寸法/2400W×900D×1050H<br>・天板/メラミン化粧板<br>・脚/スチール焼付塗装                                                  | 脚:ブラック<br>天板:ノルディックパーチ         | ・木質感を出すために天板面は凹凸があること<br>・脚部形状は口の字とする<br>・横配線できること<br>・カラーは4色以上から選べること                         | 1  | 台  |
| 31 | ダクトカバー       | 寸法:2400W*96D*18H<br>・スチール塗装仕上                                                                       | ブラック                           | ・上記デスクのダクトカバーとして取りつくこと<br>・カラーは2色以上から選べること                                                     | 2  | 台  |
| 32 | チェア          | 寸法:635W530D*839H<br>・アルミミラー脚<br>・背、座:布地張り<br>・ウレタン双輪キャスター<br>・背支柱、肘受:アルミダイキャスト粉体塗装仕上<br>・脚:アルミサテン塗装 | 本体:サテンチェスナットブラウン<br>張地:オフブラック  | ・カラーは8色以上から選べること<br>・ロッキング初期設定の角度はレバー横のボタンでオンオフが可能なこと<br>・背は最大15度以上後傾すること                      | 12 | 脚  |
| 33 | テーブル         | 寸法:2100W*900D*720H<br>・天板メラミン化粧板<br>・エッジABS樹脂<br>・脚:アルミダイキャストミラー仕上                                  | 天板:アッシュバインL<br>脚:アルミダイキャストミラー  | ・脚部はアルミミラー色とする<br>・天板は6色以上から選べること<br>・天板にハセンカバーを1か所以上有すること<br>・天板エッジは船底形状であること                 | 1  | 台  |
| 34 | チェア          | 寸法:545W*565D*770H<br>・背座シェル:ポリプロピレン樹脂+もみ殻由来<br>・座:布地張り<br>・座裏カバー:ナイロン樹脂<br>・脚:アルミダイキャスト粉体塗装仕上       | 本体:サテンエクリュベージュ<br>座:オフブラック     | ・シェルにもみ殻等リサイクル材を使用していること<br>・製造工程で排出された布の端材を混ぜて作ったようなエコ張地であること<br>・カラーは3種類から選べること              | 6  | 脚  |
| 35 | テーブル         | 寸法:4000W*900D*720H<br>・天板メラミン化粧板<br>・エッジABS樹脂<br>・脚:アルミダイキャストミラー仕上                                  | 天板:アッシュバインL<br>脚:アルミダイキャストミラー  | ・脚部はアルミミラー色とする<br>・天板は6色以上から選べること<br>・天板にハセンカバーを2か所以上有すること<br>・天板エッジは船底形状であること                 | 1  | 台  |
| 36 | チェア          | 寸法:445W550D*780H<br>・肘無・座ブラック、背グラスグリーン<br>・背座:布地張り                                                  | 背:ブラック<br>座:グラスグリーン<br>保体:ブラック | ・コンビ張りであること<br>・抗ウィルス張地等感染対策に対応していること<br>・背カラーは5色以上から選べること                                     | 12 | 脚  |
| 37 | ロッカー         | 寸法:900W*450D*¥1038H<br>・6人用(片側3列)<br>・本体:スチール粉体塗装仕上<br>・庫内仕切板:樹脂製                                   | カラー:ホワイト                       | ・片側3列の6名用であること<br>・庫内左右に樹脂製仕切り板を有すること<br>・投函口はセキュリティ向上のため中身が見えない工夫がされていること<br>・カラーは2色以上から選べること | 8  | 台  |
| 38 | 天板           | 寸法:900W*450D*20H<br>メラミン化粧板                                                                         | カラー:アッシュドオークW                  | 上記ロッカーにとりつくこと                                                                                  | 8  | 台  |
| 39 | ロッカーベース      | 寸法:900W*450D*60H<br>スチール塗装仕上                                                                        | カラー:ホワイト                       | アジャスターがついていること(20mm調整可能)<br>38番ロッカーのベースになること                                                   | 8  | 台  |

| 番号 | 品名     | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 材質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | サイズ                              | 色                                                                                                 | 備考                                                                                                                                                                                             | 数量 | 単位 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | ワークブース | 主たる構成部材に不燃材を採用し、熱感知式の消火器（スプリンクラー）を設置することで、防火性を高めていること<br>ドアハンドルはレバー式で鍵を付きのハンドルと一体化すること<br>ドアヒンジはドア吊元とブース本体の隙間をなくした一体構造で指を挟む心配がないこと<br>内装パネルはグラスウールを内蔵した吸音パネルを採用するなど、ブース内の音の反響へ配慮している製品であること<br>天井上はフラットで清掃等メンテナンスしやすい構造であり、スプリンクラーもブース内から交換が可能であること<br>電圧40Vのコンセントが2ヶ所あり、照明は出力0～100%（電球100W相当）、色温度2700K～6700Kの範囲で調光調色可能なダウンライトであること<br>人感センサーで入室時に合わせて自動的に照明や換気ファンをON・OFF制御可能で、換気ファンは入室後も一定時間稼働すること<br>天板には手あとが付きにくく拭き取りやすく抗菌性のあるメラミン化粧板を使用していること<br>キャスター、アジャスター付きであること<br>キャスターによるワークブースの移動が可能であること<br>ソファは張りぐるみで防火製品認定を取得している製品であること<br>荷重分敷板を備えていること | 外装スチールパネル/スチールアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>内装スチールパネル/スチールアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>外装ガラスパネル/フロートガラス、アルミ塗装仕上げ<br>天井・消火器カバー/スチールアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>吸音パネル表面材/ポリエスチル<br>吸音パネル構造体/スチール亜鉛メッキ<br>吸音パネル芯材/グラスウール<br>ドア本体/強化ガラス<br>ドア本体トリム・枠/アルミニウムアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>天板表面材/メラミン化粧板<br>カーベット/ポリプロピレン | 2100W×1500D×2310H                | 本体トリム/ブラック<br>外装パネル/ブラック、内装吸音パネル/パールグレー<br>内装スチールパネル/ダークグレー、カーベット/グレー<br>天板/ブライズウッドミディアムソファ張地/グレー | 4人用、スタンダードタイプ、右開きであること<br>床・壁・天井全ての面が囲われたフルクローズ型のワークブースで際のある面がガラスパネル、それ以外の3面がスチールパネルであること<br>電気用品安全法で定められる技術水準に適合し、PSEマークが表示されていること<br>ISO9001の認証及びISO14000の認証を取得した自社の国内工場で製造されている製品であること      | 1式 |    |
| 2  | ワークブース | 主たる構成部材に不燃材を採用し、熱感知式の消火器（スプリンクラー）を設置することで、防火性を高めていること<br>ドアハンドルはレバー式で鍵を付きのハンドルと一体化すること<br>ドアヒンジはドア吊元とブース本体の隙間をなくした一体構造で指を挟む心配がないこと<br>内装パネルはグラスウールを内蔵した吸音パネルを採用するなど、ブース内の音の反響へ配慮している製品であること<br>天井上はフラットで清掃等メンテナンスしやすい構造であり、スプリンクラーもブース内から交換が可能であること<br>電圧40Vのコンセントが2ヶ所あり、照明は出力0～100%（電球100W相当）、色温度2700K～6700Kの範囲で調光調色可能なダウンライトであること<br>人感センサーで入室時に合わせて自動的に照明や換気ファンをON・OFF制御可能で、換気ファンは入室後も一定時間稼働すること<br>天板には手あとが付きにくく拭き取りやすく抗菌性のあるメラミン化粧板を使用していること<br>キャスター、アジャスター付きであること<br>キャスターによるワークブースの移動が可能であること<br>ソファは張りぐるみで防火製品認定を取得している製品であること<br>荷重分敷板を備えていること | 外装スチールパネル/スチールアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>内装スチールパネル/スチールアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>外装ガラスパネル/フロートガラス、アルミ塗装仕上げ<br>天井・消火器カバー/スチールアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>吸音パネル表面材/ポリエスチル<br>吸音パネル構造体/スチール亜鉛メッキ<br>吸音パネル芯材/グラスウール<br>ドア本体/強化ガラス<br>ドア本体トリム・枠/アルミニウムアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>天板表面材/メラミン化粧板<br>カーベット/ポリプロピレン | 2100W×1500D×2310H                | 本体トリム/ブラック<br>外装パネル/ブラック、内装吸音パネル/パールグレー<br>内装スチールパネル/ダークグレー、カーベット/グレー<br>天板/ブライズウッドミディアムソファ張地/グレー | 4人用、クリアタイプ、右開きであること<br>床・壁・天井全ての面が囲われたフルクローズ型のワークブースで際のある面とその背面の2面がガラスパネル、それ以外の2面がスチールパネルであること<br>電気用品安全法で定められる技術水準に適合し、PSEマークが表示されていること<br>ISO9001の認証及びISO14000の認証を取得した自社の国内工場で製造されている製品であること | 1式 |    |
| 3  | ワークブース | 主たる構成部材に不燃材を採用し、熱感知式の消火器（スプリンクラー）を設置することで、防火性を高めていること<br>ドアハンドルはレバー式で鍵を付きのハンドルと一体化すること<br>ドアヒンジはドア吊元とブース本体の隙間をなくした一体構造で指を挟む心配がないこと<br>内装パネルはグラスウールを内蔵した吸音パネルを採用するなど、ブース内の音の反響へ配慮している製品であること<br>天井上はフラットで清掃等メンテナンスしやすい構造であり、スプリンクラーもブース内から交換が可能であること<br>電圧40Vのコンセントが2ヶ所あり、照明は出力0～100%（電球100W相当）、色温度2700K～6700Kの範囲で調光調色可能なダウンライトであること<br>人感センサーで入室時に合わせて自動的に照明や換気ファンをON・OFF制御可能で、換気ファンは入室後も一定時間稼働すること<br>天板には手あとが付きにくく拭き取りやすく抗菌性のあるメラミン化粧板を使用していること<br>キャスター、アジャスター付きであること<br>キャスターによるワークブースの移動が可能であること<br>ソファは張りぐるみで防火製品認定を取得している製品であること<br>荷重分敷板を備えていること | 外装スチールパネル/スチールアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>内装スチールパネル/スチールアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>外装ガラスパネル/フロートガラス、アルミ塗装仕上げ<br>天井・消火器カバー/スチールアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>吸音パネル表面材/ポリエスチル<br>吸音パネル構造体/スチール亜鉛メッキ<br>吸音パネル芯材/グラスウール<br>ドア本体/強化ガラス<br>ドア本体トリム・枠/アルミニウムアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル塗装仕上げ<br>天板表面材/メラミン化粧板<br>カーベット/ポリプロピレン | 1200W×1100D×2310H                | 本体トリム/ブラック<br>外装パネル/ブラック、内装吸音パネル/パールグレー<br>内装スチールパネル/ダークグレー、カーベット/グレー<br>天板/ブライズウッドミディアムソファ張地/グレー | 1人用、クリアタイプ、右開きであること<br>床・壁・天井全ての面が囲われたフルクローズ型のワークブースで際のある面とその背面の2面がガラスパネル、それ以外の2面がスチールパネルであること<br>電気用品安全法で定められる技術水準に適合し、PSEマークが表示されていること<br>ISO9001の認証及びISO14000の認証を取得した自社の国内工場で製造されている製品であること | 2式 |    |
| 4  | ワークブース | ブースの角に向かう天板形状で、周囲の人の動きが境界に入りにくくなる効果があり、足元空間も広く確保していること<br>背後にパネルを設けることで視込みを防いでいること<br>周波数帯域（100～1000Hz）の騒音低減効果率が0.77～0.93で高い吸音性能があるパネルであること<br>天板の最大積載質量は等分布で50kg以上であること<br>天板には、車などが自立しにくく拭き取りやすく、また抗菌性のあるメラミン化粧板を使用していること<br>天板には2口及び1口用の配線孔があり電源2口コンセントをインセットしていること<br>ケーブルガイド、照明を備えていること                                                                                                                                                                                                                                                             | パネル表面材/ポリエスチル<br>パネル芯材/グラスウール<br>パネル構造体/スチール<br>ブラケット/スチールアミ/アルキド樹脂塗装またはポリエスチル樹脂塗装<br>天板表面材/メラミン化粧板<br>天板芯材/ハードディックボード                                                                                                                                                                                             | 1000W×1200D×1920H<br>パネル厚/30mm   | パネル外側/グレー、パネル内側/ライトグレー、<br>天板/ブライズウッドミディアム                                                        | オーブン型のワークブースで、コの字に120度の角度でパネルを加えた形のナラ型であること<br>1人用、右向きであること<br>パネルは表裏で異なる色のツートーンでフェルト素材であること<br>パネルエッジは60度の角度が付いていること<br>並べたワークブース用のパネルの開き留め金具を備えていること                                         | 3台 |    |
| 5  | 回転椅子   | くるぶしを中心として背座が連動してリクライニングする機能を有すること<br>リクライニング範囲は15°以上であること<br>座面はガス圧により上下100mm以上の範囲で高さ調節でき任意範囲でできること<br>リクライニング反発力の強弱調整できること<br>背と一体の固定肘付きであること<br>座クッションは硬さの異なるウレタンを一体成型している、前方は大腿を圧迫しないよう柔らかく、後方は臀部をサポートするよう硬いウレタンであること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 背・座インナーシェル/樹脂成型品<br>支基/アルミダイキャストポリエスチル塗装<br>脚/アルミダイキャストポリエスチル塗装<br>背・座張地/ポリエスチル<br>背座クッション/ウレタンフォーム<br>キャスター/ナイロン双輪キャスター（φ60以上）                                                                                                                                                                                    | 582W×530D×850～950H×430<br>～530SH | ボディ/黒/ブラック、張地/パールピンク、ライトグレー                                                                       | ローバック、5本脚、背・座/クロス張りであること<br>張地は背の表と裏で異なるツートーンであること                                                                                                                                             | 3台 |    |